



Hagenøgler med næse, Til udvendig møtrik-Ø: 38/45mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 628400 38/45 |
| GTIN | 4020772054380 |
| Artikelklasse | 63Q |

Beskrivelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Hagenøgler med næse iht. DIN 1810 A.

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

Bemærk:

Str. 135/145; 260/270 Tykkelse afviger fra DIN. Størrelsen ikke omfattet af DIN, målene svarer dog til DIN.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|------------|
| Hel længde | 170 mm |
| Til udvendig møtrik-Ø | 38 - 45 mm |
| Type | 1810A |
| Producentbetegnelse | DIN 1810A |
| Produkttype | Hagenøgler |