



Gevindskærepatron, ER-synkro, BT 40, til ER-spændepatronstørrelse: 25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338193 25
GTIN	4067263558972
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
- Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
- Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

Anvendelse:

- På bearbejdningscentre med synkronspindel.
- Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
- Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.
Spændebolt nr. 308760 – 308806.

Bemærk:

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	45 mm
Længdeudligning, tryk	0,5 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Længdeudligning, træk	0,5 mm
Indv. Ø D ₁	42 mm
Gevindskæreamråde	M6 – M20

Adapter	BT 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Form	AD
Produkttype	Gevindskærepatron