

Garant GREENPLUS

## GARANT GreenPlus ultralydsrensner Sonic Cleaner AL-E, alkalisk emulgerende, Indhold: 5l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	088016 5
GTIN	4067263733126
Artikelklasse	01L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

GARANT GreenPlus **ultralydsrensner** – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er **biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning**. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse. Sonic Cleaner AL-E, **alkalisk emulgerende** rengøringskoncentrat til universelle ultralydsopgaver med høj materialekompatibilitet.

#### Anvendelse:

Til ultralydsrensere.

Emulsioner, olier, fedtstoffer, trækfedt, korrosionsbeskyttelsesmiddel, slibestøv, sod, blæk, toner, lappe- og poleringsmidler.

#### Passer til:

Almindelige materialer som f.eks. jern og ikke-jernholdigt metal, glas, plast, keramik og gummi. Høj materialekompatibilitet - kontrollér på forhånd for følsomme overflader.

## Teknisk beskrivelse

Blandingsforhold	3 - 10 %
Påfyldningsmængde, væske	5 l
Lagertemperatur	20 - 80 °C
pH-værdi	11
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktnavnsegenskab	alkalisk emulgerende
Produkttype	Rengøringsmidler til rensning med ultralyd