

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultralydsrensner Sonic Cleaner N, neutral, Indhold: 5l**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088017 5
GTIN	4067263733133
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT GreenPlus **ultralydsrensner** – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er **biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning**. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse.

Sonic Cleaner N, **neutralt** rengøringskoncentrat til særlig skånsom rengøring af følsomme materialer som aluminium, ikke-jernholdige metaller, lakerede og galvaniserede overflader.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere.

Let snavs såsom fedt og bearbejdningsolier, slibe-, polermidler og lappemidler, fingeraftryk, slibestøv.

Passer til:

Følsomme materialer som aluminium, ikke-jernholdige metaller, malede og galvaniserede overflader, men også stål, rustfrit stål, plast, glas, keramik og gummi.

Teknisk beskrivelse

Lagertemperatur	20 - 60 °C
Påfyldningsmængde, væske	5 l
Blandingsforhold	2 - 5 %
pH-værdi	9,6
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktnavnsegenskab	neutral
Produkttype	Rengøringsmidler til rensning med ultralyd