

HEDI

Kabeltromle helt af plast, Type: 50R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081103 50R
GTIN	4003644024186
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Kompakte kabeltromler af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm, ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

- **7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.**
- **Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.**
- **Enkel vægmontering mulig.**

Godkendt til kortvarig anvendelse udendørs.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Materiale, hus	Kunststof

Kabelklasse	H05RR-F
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Kabelopbygning	3G1,5
Energiforsyning	Med kabel
Kabellængde	50 m
Kabelfarve	sort
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Antal stikkontakter	3
Nominel spænding	250 V
Materiale, kabel	gummi
Produkttype	Kabeltromle