

Garant**Sko, sort Sikkerhedssko komfort black ESD, S1P W1, EU-skostørrelse: 41****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	092165 41
GTIN	4067263779537
Artikelklasse	01S

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT sikkerhedsskoene komfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningkvalitet „Made in Germany“ garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder (vidde W1 til normalt brede fødder, bredde W2 til brede fødder) og den viklede udførelse muliggør et „ægte“ system med flere bredder og er dermed en ideel løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed væsentligt til en sund kropsholdning på lang sigt.

- **Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibere.**
- **Åndbart funktionsfor.**
- **Praktisk GARANT komfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.**
- **GARANT komfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.**
- **Slidsål GARANT komfort TPU.**
- **Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).**

Sko med stor ventilationsflade og tekstil-gennemtrædningsbeskyttelse.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Bemærk:

- **GARANT komfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i fodværn-tilbehøret under: 092864 (blød), 092865 (medium), 092866 (hård).**

- Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
- Under tilbehør til fodværn finder du også de passende GARANT-snørebånd under: **092855 120.**

Bred version W2 under nr. 092066.

Teknisk beskrivelse

Gennemtrængingssikkerhed	Tekstil
Egenskab	Vario®-dæmpning
Norm	Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Beskyttelsesklasse	S1P
EU-skostørrelse	41
Materiale, tåbeskyttelseskappe	Aluminium
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Sikkerhedssko