

**Garant****Universal-afgraterværktøj, basisenhed, til borings-Ø d: 4mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 156770 4      |
| GTIN                | 4067263964711 |
| Artikelklasse       | 15A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til **afgratning af boringer foran og bagpå i én arbejdsgang. Nem håndtering** på alle maskiner og **hurtig udskiftning** af afgratningsknivene. Afgraterværktøjet består af **en basisenhed, en afgratningskniv og en fastgørelsesskrue.**

**Anvendelse:**

Velegnet til **bord-, stander- eller søjleboremaskiner, konventionelle fræsemaskiner og CNC-bearbejdningscentre.** Sørg for stabile opspændingsforhold. **Ikke egnet til håndholdte maskiner.**

**Bemærk:**

**Knive medfølger ikke.** Den passende kniv nr. 156775 skal bestilles separat. Fastgørelsesskruen medfølger. Reservefastgørelsesskruer fås under nr. 156780.

**Teknisk beskrivelse**

|  |           |
|--|-----------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                       | 8 mm      |
| Til borings-Ø                                | 4 mm      |
| Samlet længde L                              | 85 mm     |
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,07 mm/o |
| passende knivstørrelse                       | 3         |
| Programmeringsmål e                          | 10 mm     |
| Udhængslængde L <sub>1</sub>                 | 29 mm     |
| Indvendig køling                             | nej       |
| Farvering                                    | uden      |

