

**X.L...SR-D, SC3025, Vendeplattestørrelse: 09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221933 09
GTIN	4059782505742
Artikelklasse	28E

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	09
Type	GG
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW090408-SR-D
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,01 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	SC3025
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,3 - 2 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	260 m/min	K
tør	egnet		
Luft	egnet		