

HOLEX**Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 1,2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 122390 1,2 |
| GTIN | 4067263984023 |
| Artikelklasse | 12F |

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv boring specielt til brug i **rustfrit stål og syrebestandigt stål**.

Lige hovedskær med **optimeret skærkantdesign** for forbedret spånafbrydning. Udvidede chipkamre for **fremragende spånfjernelse**. Øget slidstyrke takket **være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: bestilles med **nr. 122391**.

Form **HE**: bestilles med **nr. 122392**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------|
| Spånnotlængde L_c | 7 mm |
| Norm | DIN 6537 K |
| Nominal Ø D_c | 1,2 mm |
| anbefalet maksimal boreddybde L_2 | 5,2 mm |
| Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ² | 0,02 mm/o |
| Antal skær Z | 2 |
| Samlet længde L | 45 mm |
| Skaft-Ø D_s | 4 mm |
| Tolerance, nom. Ø | m7 |

| | |
|------------------|--------------------|
| Serie | Pro Inox |
| Belægning | AlTiN |
| Skæremateriale | HM |
| Udførelse | 4xD |
| Spidsvinkel | 140 grader |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | blå |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 120 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 80 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 75 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 30 m/min | M |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |