

**Garant****Krympepatron med kølekanalriller, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308309 3
GTIN	4067263014348
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Med 4 kølekanalåbninger ved spændeboingen.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID/Balluffchip-boring.

**Fordel:**

Forbedret køling direkte på værktøjsskaftet. **Letter udkrympning med små værktøjsdiametre.**

**Anvendelse:**

Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6. Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 – 302416, krympeapparater nr. 354210 – 304755.

**Teknisk beskrivelse**

Kølekanaler	Ikke låsbar
Udragende længde, A-mål	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Udvendig Ø D	17 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	3 mm

Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron