

Garant**Fladespændepatron, HSK-A 63 A = 100, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304309 8
GTIN	4067263014485
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID-/balluffchip-boring.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

GARANT: Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb!).

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	100 mm
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Adapter	HSK-A 63 A = 100
Holder-standard	DIN 69882-4

Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------