

**Garant****Fladespændepatron, HSK-A 63 A = 100, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304309 20
GTIN	4067263014546
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID-/balluffchip-boring.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

**GARANT:** Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb!).**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra spændeskruer nr. 309900	20
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Udvendig Ø D	52 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 100
Holder-standard	DIN 69882-4

Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------