

**Garant****Krympepatron med kølekanal., PSC 40 kort, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308560 16
GTIN	4067263014713
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Med kølekanaler og gevind med lås.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.  
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Kølekanaler	låsbar
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Adapter	PSC 40 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron