

**„Hold fast“- magnet, AlNiCo, Ø: 70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085968 70
GTIN	2050000965340
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Magneten fjernes fra emnet med et uddrivningsspindel. Med 2 gevindboringer M8 til fastgørelse af holdere.

Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	880 N
Vægt	2 kg
Ø	70 mm
Magnethøjde	64,5 mm
Monteringsgevind i magnethoved	M8 mm
Antal monteringsgevind	2
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kopmagnet

