

**Værktøjsholder, form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319017 20
GTIN	4067263201120
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_1	16 mm
h_5	25 mm
l_1	16 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
Skaft-Ø d_1	20 mm
b_1	55 mm

h ₆	30 mm
l ₂	30 mm
h ₂	22 mm
b ₂	30 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder