



Pendulunderlag plan, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370062 M6
GTIN	4059245309573
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M6
Udvendig Ø D	26 mm
Længde l	36 mm
Maksimal belastning (statisk)	64 kN

Kravelængde L ₂	10 mm
H ₁	13 mm
Højde, H ₂	9 mm
Produkttype	Pendulunderlag