



## Pendulunderlag plan, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370068 M5
GTIN	4059245000982
Artikelklasse	37K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

#### Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

#### Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

### Teknisk beskrivelse

Maksimal belastning (statisk)	30 kN
Udv. Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Udvendig Ø D	18 mm
Gevind M	M5

## Datablad

Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Højde H	14 mm
Produkttype	Pendulunderlag