

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	63 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Maks. udv. Ø $D_{\text{ maks}}$	138 mm
Skær-Ø D_c	125 mm
Vendeplatteskrue	229701
passende vendeskærsplatter	PN.. 1205

Antal skær Z	13
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	47,5 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229701
--------------	--------