

**Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplattternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	PN.. 1205
Vendeplatteskrue	229700
Holdeboring-Ø	22 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	76 mm

Antal skær Z	5
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	47,5 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229700
--------------	--------