

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222819 S
GTIN	4960664686520
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,06 – 0,15 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,06 – 0,15 mm
Type	S
Antal skift/skær	10
ISO-kode, vendeskærsplatte	PNMU 1205 ANER-SM
Type	CA6535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		