

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1510, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222814 GG
GTIN	4960664671144
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,11 – 0,44 mm

Teknisk beskrivelse

Type	GG
Tilspænding f_z pr. tand	0,11 – 0,44 mm
Antal skift/skær	10
ISO-kode, vendeskærsplatte	PNMU 1205 ANER-GM
Type	PR1510
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		