

**Garant****XDLT 09T308 ER, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212959 INOX
GTIN	4045197581709
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Teknisk beskrivelse**

Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLT 09T308 ER
Programmeringsradius ved $a_{p \max}$	1,99 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \max}$	1,15 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,86 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	45 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		