

Garant**XDLT 09T308 TN, HB7535, Type: INOX**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212962 INOX
GTIN	4045197362346
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLT 09T308 TN
Programmeringsradius ved $a_{p \max}$	1,99 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7535
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \max}$	1,15 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,86 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	45 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	betinget egnet		