

**Planfræser 75° MSRS, med boring, Ø D / antal skær Z: 315/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224000 315/16
GTIN	4960664533183
Artikelklasse	25P

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

Anvendelse:

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning. Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånængden markant.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	315 mm
Holdeboring-Ø	60 mm
Vendeplatteskrue	229703 (T25; 7,5 Nm)
passende vendeskærsplatter	SP.. 1806
Maks. udv. Ø D_{maks}	322 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	12 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	60 mm
Antal skær Z	16

Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229703
--------------	--------