

**Planfræser 75° MSRS, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Artikelklasse	25P

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

Anvendelse:

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning. Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånmængden markant.

Teknisk beskrivelse

Maks. udv. Ø D_{maks}	132 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	12 mm
Skær-Ø D_c	125 mm
Vendeplatteskrue	229703 (T25; 7,5 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	60 mm
passende vendeskærplatter	SP.. 1806
Antal skær Z	8

Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskrue	229703
-------------	--------