

**EFFBE****Elastomerlejringsplade EPA, Maks. bæreevne: 1500kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086006 1500
GTIN	4045197349484
Artikelklasse	08Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Antivibrationssystemer til maskiner. Afkobling af vibrationsfølsomme maskiner og inventardele forbedrer processikkerheden og -præcisionen. De anvendte elastomerer dæmper lyd, vibrationer og stød og garanterer optimale resultater med lavere støjbelastning. Alle elementer kan nemt monteres og nivelleres.

Olie- og ældningsfast elastomerenhed, skridsikker. Shorehårdhed (A) CR 80.

**Anvendelse:**

Til opstilling af maskiner og inventar, hvor opstillingselementer eller nivelleringsko ikke kan bruges. Lejringspladerne kan skæres til, så den ønskede størrelse opnås.

**Bemærk:**

På forespørgsel kan der leveres yderligere elementer til højere belastninger og specielle anvendelser. Luftfedererelementer fås i onlineshoppen under nr. 086003 str. SLM1 – SLM12.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. bæreevne	1500 kg
Højde H	13 mm
Længde A	100 mm
Bredde B	100 mm
Produkttype	Antivibration, opstillingselement

