

Garant**XDLW 070308 TN, HB7705, Type: HART**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212930 HART
GTIN	4045197321220
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding f_z pr. tand: 0,36 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLW 070308 TN

Type: HÅRD

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$: 1,58 mm

Teknisk beskrivelse

Type	HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW 070308 TN
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7705
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,85 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,36 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning