

**Planfræser 75° MSRS, med boring, Ø D / antal skær Z: 200/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224000 200/12
GTIN	4960664533107
Artikelklasse	25P

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

Anvendelse:

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning. Takket være den innovative vendeplattedybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånmængden markant.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SP.. 1806
Holdeboring-Ø	60 mm
Skær-Ø D_c	200 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	60 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	12 mm
Vendeplatteskrue	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maks. udv. Ø D_{maks}	207 mm
Antal skær Z	12

Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskrue	229703
-------------	--------