

**Garant****WOEX 06T304 F, HB7310, Type: ALU**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232760 ALU
GTIN	4045197346681
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

**Passer til :**

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,1 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 mm/o
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304 F
Type	HB7310
Skæremateriale	HM
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

## Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	350 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	200 m/min	N
CuZn	egnet	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet	150 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		