

**Planfræser 75° MSRS, med boring, Ø D / antal skær Z: 250/14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224000 250/14
GTIN	4960664533145
Artikelklasse	25P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

**Anvendelse:**

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning. Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånængden markant.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	60 mm
passende vendeskærsplatter	SP.. 1806
Vendeplatteskrue	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	12 mm
Maks. udv. Ø $D_{\text{ maks}}$	257 mm
Skær-Ø $D_c$	250 mm
Holdeboring-Ø	60 mm
Antal skær Z	14

Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229703
-------------	--------