

**SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224029 GG
GTIN	4960664609154
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

Special vendeskærsplattegeometri sørger for reducerede skærekræfter og forbedret spånbrudning. Alle typer med **Wiper-skær** af hensyn til hurtig tilspænding.

Anvendelse:

NB2T / NB3T: Perfekt til **afbrudte snit**, høj skæreydelse og hurtig tilspænding.

Bemærk:

Fræsere bestykses skiftevis med samme antal vendeplatter med form NB2 og NB3. Vær opmærksom på placeringsanvisninger på holderen.

Vejledende værdier for $a_e = 1 \times D$.

Anvendelse: Skrubbearbejdning

Tilspænding f_z pr. tand: 0,06 - 0,25 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,06 - 0,25 mm
Type	GG
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Type	PR1210

Skæremateriale	HM
Anvendelse	Skrubbearbejdning
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		