

**Planfræser 75° MSRS, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224000 80/6
GTIN	4960664532940
Artikelklasse	25P

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

Anvendelse:

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning. Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånmængden markant.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	80 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	12 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	87 mm
passende vendeskærsplatter	SP.. 1806
Vendeplatteskrue	229703 (T25; 7,5 Nm)
Antal skær Z	6

Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskrue	229703
-------------	--------