

Garant**OFMT 050405, HB735, Type: UNI**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Type: UNI

Hjørneradius: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,5 mm
Antal skift/skær	8
ISO-kode, vendeskærsplatte	OFMT 050405
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	45 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	140 m/min	K
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	betinget egnet		