

**Hjørnefræser 90° MEW, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	15
Holdeboring-Ø	16 mm
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	15 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Skær-Ø D_c	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	40 mm
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229714
--------------	--------