

Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Type: ST900**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213320 ST900 |
| GTIN | 4045197454935 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Type: ST900

Hjørneradius: 0,5 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,17 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------|
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,17 mm |
| Type | ST900 |
| Hjørneradius | 0,5 mm |
| Antal skift/skær | 8 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | OFMT 050405 TR |
| Type | HB7525 |
| Skæremateriale | HM |

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 280 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 260 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 200 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | 135 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | 110 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | 145 m/min | M |
| GG (G) | betinget egnet | 170 m/min | K |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |