

**Garant****OFMT 050405 TR, HB7525, Type: ST900**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

### Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Type: ST900

Hjørneradius: 0,5 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,17 mm

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,17 mm
Type	ST900
Hjørneradius	0,5 mm
Antal skift/skær	8
ISO-kode, vendeskærsplatte	OFMT 050405 TR
Type	HB7525
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	350 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	140 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	160 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		