

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/3Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 25/3L
GTIN	4960664648139
Artikelklasse	250

**Beskrivelse**

**Udførelse:**  
**Rentabel med 4 skær.**

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Vendeplattestørrelse	10
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	10 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	29 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	120 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Skær-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer

229713