

Garant**OFEW 050405 TN, HB7515, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,5 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,14 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,14 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	0,5 mm
Antal skift/skær	8
ISO-kode, vendeskærsplatte	OFEW 050405 TN
Type	HB7515
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	390 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	245 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	180 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	180 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		