



## Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 28/3Lmm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225200 28/3L
GTIN	4960664648177
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

**Udførelse:**  
**Rentabel med 4 skær.**

### Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	10
Udhængslængde $L_1$	29 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	120 mm
Skær-Ø $D_c$	28 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja

Produkttype

Hjørnefræser

---

**Tilbehør**

Spændeskruer

229713