

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 40/4Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Artikelklasse	250

**Beskrivelse**

**Udførelse:**  
**Rentabel med 4 skær.**

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	LOMU..
Samlet længde $L_{i alt}$	150 mm
Udhængslængde $L_1$	50 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Skær-Ø $D_c$	40 mm
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Vendeplattestørrelse	15
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	15 mm
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer

229714