

**LOMU...04ER-GM, PR1525, Vendeplattestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225220 10
GTIN	4960664674794
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær – takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e=0,3 \times D$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,06 - 0,25 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOMU...04ER-GM

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,4 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOMU...04ER-GM
Hjørneradius	0,4 mm
Type	PR1525
Skæremateriale	HM

Tilspænding f_z pr. tand	0,06 - 0,25 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning