

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Udhængslængde L_1	30 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
Vendeplattestørrelse	10
Samlet længde $L_{i,alt}$	110 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	10 mm
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja

Produkttype

Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229713