

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	130 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vendeplattestørrelse	10
Skær-Ø D_c	32 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja

Produkttype

Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229713