

**KOMET Unisix® vendeskærsplatte, BK62, Betegnelse, type W29: 24-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Vendeskærsplatteforsænker nr. 216660.
ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 05T304
Hjørneradius: 0,4 mm

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	24-010
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3
Type	BK62
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

