

**Hjørnefræser 90° MEW, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 225210 40/5   |
| GTIN                | 4960664648641 |
| Artikelklasse       | 250           |

**Beskrivelse**

**Udførelse:**  
**Rentabel med 4 skær.**

**Teknisk beskrivelse**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Vendeplatteskrue                     | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$     | 40 mm                |
| Skær-Ø $D_c$                         | 40 mm                |
| Vendeplattestørrelse                 | 10                   |
| Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ | 10 mm                |
| passende vendeskærsplatter           | LOMU..               |
| Holdeboring-Ø                        | 16 mm                |
| Antal skær Z                         | 5                    |
| Skaftudførelse                       | med boring           |
| Indstillingsvinkel $\kappa$          | 90 grader            |
| Fræseanvendelse                      | Hjørnefræser         |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Fræseanvendelse  | Plunge cutting |
| Indvendig køling | ja             |
| Produkttype      | Hjørnefræser   |

---

## Tilbehør

|              |        |
|--------------|--------|
| Spændeskruer | 229713 |
|--------------|--------|