

**KOMET Unisix® vendeskærsplatte, BK7710, Betegnelse, type W29: 34-110****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216950 34-110
GTIN	2050002046740
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Vendskærsplattforsænker nr. 216660.  
ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 06T304  
Hjørneradius: 0,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	34-110
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3
Type	BK7710
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

