

**LOMU...12ER-GM, PR1525, Vendeplattestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225226 10
GTIN	4960664674800
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Udførelse:**

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær – takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e=0,3 \times D$ .

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,06 - 0,25 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOMU...12ER-GM

Type: ST1400

Hjørneradius: 1,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOMU...12ER-GM
Hjørneradius	1,2 mm
Type	PR1525
Skæremateriale	HM

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,06 - 0,25 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning