

**KOMET Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 34-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216850 34-010
GTIN	2050001102591
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Vendeskærspatteforsænker nr. 216660.
ISO-kode, vendeskærspatte: WOEX 06T304
Hjørneradius: 0,4 mm

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	34-010
ISO-kode, vendeskærspatte	WOEX 06T304
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3
Type	BK8425
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærspatte til fræsning

