

**Hjørnefræser 90° MFWN, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 50/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	8 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	110 mm
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Udhængslængde $L_1$	30 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Skær-Ø $D_c$	50 mm
Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting

Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229700
--------------	--------