

**KOMET Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 42-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216850 42-010
GTIN	2050001102607
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Vendeskærspatteforsænker nr. 216660.

ISO-kode, vendeskærspatte: WOEX 080404

Hjørneradius: 0,4 mm

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	42-010
ISO-kode, vendeskærspatte	WOEX 080404
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3
Type	BK8425
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærspatte til fræsning

